

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Industrial
Vida útil nominal (Nom.)	30000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	30000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	2700 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2700 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	120 mA

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	1500 mm

CorePro LEDtube EM/Mains

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	24 kWh


Dados do produto

Código do produto completo	871869680615900
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8

EAN/UPC – Produto	8718696806159
Código de encomenda	80615900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001875002
Peso líquido (Peça)	0,270 kg

Avisos e Segurança


Desenho dimensional




TLED 1500mm 24W-58W 2700lm 240D 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Dados fotométricos




24W G13 865 6500K



24W G13 865 6500K


CorePro LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos




18W G13


Vida útil




18W G13



18W G13




18W G13



24W G13

CorePro LEDtube EM/Mains

Vida útil



18W G13

