



# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

## TrueForce HB 100-85W E40 840 120D GM

飛利浦 TrueForce LED 工業照明與商店照明燈具可針對高天井應用，提供輕鬆且快速回本的 HID 光源汰換解決方案。您將可享有 LED 的節能與長效運作優勢，同時不需負擔高額的初期投資成本。TrueForce LED 燈採獨特的設計並具備兼容性，可直接取代 HID 燈，不需更換燈具或安定器裝置。同時更提供多種光束角度選擇以及出色的演色性指數，可進一步提升照明分佈，同時營造舒適、安全並有助提高產能的環境。

### 产品数据

基本資訊	
接口	E40 [ E40]
符合歐盟 RoHS 標準	是
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	85-250W
照明科技	
色碼	840 [ CCT of 4000K (841)]
Beam Angle (Nom)	120 °
光通量 (標稱)	10000 lm
色彩名稱	冷白色 (CW)
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標稱)	117.00 lm/W
色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80

標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱) 70 %	
運作和電氣	
輸入頻率	50 至 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	85 W
燈具電流 (標稱)	715 mA
相等瓦數	250 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.9
電壓 (標稱)	110-277 V
溫度	
T 盒上限 (標稱)	90 °C


## TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
燈泡表層	霧面
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A+
能源消耗 kWh/1000 h	85 kWh
產品參數	
完整產品碼	871869682656000

訂購產品名稱	TrueForce HB 100-85W E40 840 120D GM
EAN/UPC - 產品	8718696826560
訂購代碼	929001875708
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	929001875708
淨重 (件)	0.876 kg

### 安全提示


### 二维绘图




High Bay 50W-5000lm 60D 6500K E40 ND

Product	D	C
TrueForce HB 100-85W E40 840 120D GM	190 mm	270 mm

### 光度数据




250W E40 Others FR 120D 840 4000K



250W E40 Others FR


# TrueForce LED 工業與商店照明 (高天井 – HPI/SON/HPL)

## 光度数据




250W E40 Others FR 120D 840 4000K

## 壽命



250W E40 Others FR



250W E40 Others FR

