

PHILIPS

Eco passport

TrueForce HB 100-85W E40 865 120D LA

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Las lámparas Philips TrueForce LED para industrias y comercios te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. Con un diseño y compatibilidad de lámpara únicos, podés renovar en forma directa las lámparas HID con lámparas LED TrueForce sin cambiar los sistemas o el dispositivo de control. Las múltiples opciones de ángulos de haz y el índice alto de reproducción de color mejoran la distribución de la iluminación al tiempo que crean un ambiente agradable, seguro y de gran productividad.



Our Eco passport



Energía

- Regulable: No
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 117,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 85 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 25000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 1,030 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,314 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,627 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,314 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,627 kg

Energy efficiency ranking / External awards

