



LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

TrueForce HB 100-85W E40 865 120D LA

Las lámparas Philips TrueForce LED para industrias y comercios te ofrecen una solución de recuperación rápida y fácil para reemplazar las lámparas HID en aplicaciones de gran altura. La solución te brinda los beneficios LED de bajo consumo y vida útil prolongada, y solo con una inversión inicial baja. Con un diseño y compatibilidad de lámpara únicos, podés renovar en forma directa las lámparas HID con lámparas LED TrueForce sin cambiar los sistemas o el dispositivo de control. Las múltiples opciones de ángulos de haz y el índice alto de reproducción de color mejoran la distribución de la iluminación al tiempo que crean un ambiente agradable, seguro y de gran productividad.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Designación de color	
Base de casquillo	E40 [E40]		Luz de día fría
Vida útil nominal (nom.)	25000 h	Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Ciclo de conmutación	50000X	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	117,00 lm/W
Tipo técnico	85-250W	Consistencia del color	<6
		Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
		Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	120 °	Power (Rated) (Nom)	85 W
Flujo lumínico (nom.)	10000 lm		

LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Corriente de lámpara (nom.)	715 mA
Equivalente de potencia	250 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0,5 s
Factor de potencia (nom.)	0,9
Voltaje (nom.)	110-277 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	90 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Mate
-----------------------	------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	85 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869682676800
Nombre de producto del pedido	TrueForce HB 100-85W E40 865 120D LA
EAN/UPC - Producto	8718696826768
Código de pedido	929001875912
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	929001875912
Peso neto (pieza)	0,627 kg

Advertencias y seguridad


Plano de dimensiones




High Bay 95W-10000lm 60D 6500K E40 ND

Product	D	C
TrueForce HB 100-85W E40 865 120D LA	190 mm	270 mm

Datos fotométricos




250W E40 Others FR 120D 865 6500K



250W E40 Others FR


LED TrueForce industrial y comercial (Gran altura – HPI/SON/HPL)

Datos fotométricos




250W E40 Others FR 120D 840 4000K

Lifetime



250W E40 Others FR



250W E40 Others FR

