



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un factor de forma fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme, que no se puede distinguir de los fluorescentes tradicionales. Estos tubos LED T8 son la elección correcta para un rendimiento absoluto y están diseñados para resistir las condiciones del día a día. Ahorros incomparables gracias al bajo consumo de energía y una vida útil excepcionalmente larga aseguran que este tubo domine las aplicaciones más exigentes.

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	60.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	200.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Flujo luminoso	1.050 lm
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	105,00 lm/W


Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10 W
Corriente de la lámpara (máx.)	101 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	38 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0.90

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Voltaje (nominal)	100-277 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	T8
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Marcado CE Certificado UL Certificado KEMA Keur


Consumo de energía kWh/1000 h	10 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8
Nombre del producto completo	MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8
Full EOC	871869681127600
Código del pedido	929001877612
N.º de material (12NC)	929001877612
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696811276
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696811283

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,6 mm	602,6 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Datos fotométricos




General Uniform Lighting - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8


Lifetime




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8

