

MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8 MASTER LEDtube (EM/MAINS)

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel; o.a. het gebruikte armatuur.



Our Eco passport



Energie

- Dimbaar: Ja
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A++
- Power (Rated) (Nom): 16.5 W



Circulariteit

- Nominale levensduur (nom.): 50000 h



Verpakking

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,883 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,025 kg



Stoffen

- Conform EU RoHS-richtlijn: Yes
- RoHS-merkteken: RoHS mark



Gewicht en materialen

- Netto gewicht (per stuk): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards

