

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8

Philips MASTER LEDtube -lamputissa ledivalonlähde ja perinteinen loistelampun muoto yhdistyvät. Näiden kahden yhdistelmän ansiosta lediputkea on vaikea erottaa ulkomuotonsa perusteella perinteisestä loisteputkesta. MASTER LEDtube -lediputket ovat erinomainen valinta, kun halutaan tehokas valonlähde edulliseen hintaan, tai vanhat lamput halutaan korvata tehokkaammilla ja kestävämmillä lamputilla.

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOMAUTUKSIA: Asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen kokoonpanosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	200 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta	2 100 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	127,00 lm/W


Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	16,5 W
Lampun virta (suurin)	85 mA
Lampun virta (min.)	65 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9

MASTER LEDtube EM/Mains

Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	55 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 200 mm
Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
Merkinnät ja luokitukset	
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus


Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8
Koko tuotenimi	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8
Full EOC	871869680602900
Paikallisen koodin kuvaus	4723700
Tilauskoodi	80602900
Tuotekoodi (12NC)	929001878502
Paikallinen koodi	4723700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696806029
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696806036

Mittapiirros




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	25,8 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8


Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8

