

MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.

Dados do produto

Informações gerais		Corrente de lâmpada (Mín.)		65 mA
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s	
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s	
Ciclo de comutação	200000X	Fator de potência (Nom.)	0,9	
Dados técnicos de luminosidade		Tensão (Nom.)	220-240 V	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]	Temperatura		
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °	Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C	
Fluxo luminoso (Nom.)	2100 lm	Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K	Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C	
Consistência da cor	<6	Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C	
Índice de restituição cromática (Nom.)	83	T-máxima na caixa (Nom)	55 °C	
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	Controles e regulação		
Dados elétricos e de funcionamento		Regulável	true	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Dados mecânicos e de revestimento		
Power (Rated) (Nom)	16,5 W	Material da lâmpada	Glass	
Corrente de lâmpada (Máx.)	85 mA			


MASTER tubo LED EM/230V T8

Comprimento do produto	1200 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	17 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869680602900

Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8
EAN/UPC – Produto	8718696806029
Código de encomenda	80602900
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001878502
Peso líquido (Peça)	0,215 kg

Avisos e Segurança


Desenho dimensional




TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Dados fotométricos




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13

MASTER tubo LED EM/230V T8



Dados fotométricos




Karlux Photonics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

16-5W G13 840 4000K


Vida útil



16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13

16-5W G13

MASTER tubo LED EM/230V T8

Vida útil



16-5W G13

