

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	865 [CCT de 6500 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Fluxo luminoso (Nom.)	2100 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2100 lm
Ângulo do feixe nominal	240 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	85 mA
Corrente de lâmpada (Min.)	65 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C


MASTER LEDtube EM/Mains

Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Material da lâmpada	Glass
Comprimento do produto	1200 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	17 kWh

Dados do produto	
Código do produto completo	871869680604300
Nome de produto da encomenda	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8
EAN/UPC – Produto	8718696806043
Código de encomenda	80604300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001878602
Peso líquido (Peça)	0,215 kg

Avisos e Segurança


Desenho dimensional




TLED 1200mm 16.5-36W 2100lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

Dados fotométricos




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13 865 6500K


MASTER LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos




16-5W G13


Vida útil




16-5W G13



16-5W G13




16-5W G13



16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Vida útil



16-5W G13

