

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	3100 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3100 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Proud zdroje (max.)	118 mA

Proud zdroje (min.)	98 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh


Product Data

Úplný kód výrobku	871869680606700
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

EAN/UPC – výrobek	8718696806067
Objednávací kód	80606700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001878702
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy




TLED 1500mm 24-58W 3100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains



Fotometrické údaje




Katalog Prototechnica 4.5 Philips Lighting B.V. Page 171

24W G13 840 4000K


Životnost



16-5W G13



24W G13




16-5W G13

16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



16-5W G13

