

# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Philips MASTER LEDtube är en innovativ uppdatering av de konventionella lysrörskonstruktionerna där man har integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från vanlig lysrörsbelysning. MASTER LEDtube-lysrören är perfekta för uppgradering av traditionella lampor i allmänbelysning och det rätta valet för de som vill ha värde för pengarna.

### Produktdata

#### Allmän information

Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell livslängd (nom)	50000 h
Driftcykel	200000X

#### Ljusteknik

Färgkod	840 [ CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	3100 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	83
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

#### Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampström (max)	118 mA
Lampström (min)	98 mA

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s
Effektfaktor (nom)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V

#### Temperatur

T-ambient (max)	45 °C
T-ambient (min)	-20 °C
T-förvaring (max)	65 °C
T-förvaring (min)	-40 °C
T-Case max. (nom)	60 °C

#### Styrenheter och dimming

Dimbara	Ja
---------	----

#### Mekanik och armaturhus

Material i lampan	Glass
Produktlängd	1500 mm


# MASTER LEDtube EM/Mains

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A++
Energisparande produkt	Yes
Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	24 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869680606700
Beställningsproduktnamn	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

EAN/UPC – Produkt	8718696806067
Beställningsnummer	80606700
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001878702
Nettovikt (stycke)	0,270 kg

## Varning och Säkerhet


### Måttskiss




TLED 1500mm 24-58W 3100lm 4000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

## Fotometriska data




16-5W G13 840 4000K



16-5W G13

# MASTER LEDtube EM/Mains



## Fotometriska data




Karlux Photonics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

### 24W G13 840 4000K


## Livslängd



### 16-5W G13



### 24W G13




### 16-5W G13

### 16-5W G13

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Livslängd



16-5W G13

