

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach świetlówki. Jej unikatowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek. Produkt jest przeznaczony dla użytkowników szukających najlepszej relacji ceny do możliwości w granicach skromnego budżetu na modernizację, która będzie trwalsza i zapewni lepszą jakość światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	200000X
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	240 °
Strumień świetlny (Nom)	3100 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	24 W
Prąd lampy (Max)	118 mA
Prąd lampy (Min)	98 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanika i korpus

Materiał żarówki	szyba
Długość produktu	1500 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869680608100
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8
EAN/UPC-produkt	8718696806081
Kod zamówienia	80608100
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001878802
Waga netto (szt.) SAP	0,270 kg


Rysunki techniczne




TLED 1500mm 24-58W 3100lm 6500K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Dane fotometryczne




16-5W G13 840 4000K



24W G13 865 6500K


MASTER LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne




16-5W G13


Okres eksploatacji




16-5W G13



24W G13




16-5W G13



16-5W G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Okres eksploatacji



16-5W G13

