

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED 7-50W 927 MR16 10D Dim MASTER LEDspot LV



Với chùm sáng tạo điểm nhấn ấn tượng, đèn MASTER LEDspot LV là giải pháp nâng cấp lý tưởng trong chiếu sáng điểm. Đèn MASTER LEDspot LV được thiết kế để thay thế đèn halogen hoặc đèn sợi đốt chiếu sáng điểm. Loại đèn này có khả năng tái hiện màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Vỏ mới nhỏ hơn giúp đèn vừa vặn hoàn hảo với đa số các bộ đèn trên thị trường nhờ dui đèn MR16 GU 5.3. Loại đèn này không những sử dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thể điện tử tiêu chuẩn halogen 12V, mà còn đem lại cường độ chiếu sáng cao tương đương đèn halogen chiếu sáng điểm MR16. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo không khí mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng. Chỉ số SDCM cao đảm bảo độ đồng nhất màu sắc lớn hơn được duy trì trong suốt vòng đời của sản phẩm. MASTER LEDspot LV tiết kiệm lượng điện năng khổng lồ, giảm chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng và tuổi thọ của đèn, cho phép chủ nhà và chủ khách sạn thu hồi vốn đầu tư trong thời gian ngắn.

Our Eco passport



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): A
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định): 71,00 lm/W
- Công suất (Định mức) (Danh định): 7 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 40000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,234 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: No
- Dấu RoHS: Ký hiệu RoHS



Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,052 kg

Energy efficiency ranking / External awards

