

PHILIPS

Eco passport

MASTER LED 7-50W 930 MR16 10D Dim MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspot LV 可提供耀眼的重點照明光束，是最適合聚光照明的改裝解決方案。MASTER LEDspot LV 設計來做為鹵素燈或白熾燈的改裝替代方案。其可實現最真實的色彩，創造適合住宅、旅館的溫馨舒適氛圍，還能在零售應用中強調商品之美。新型外殼尺寸更小，適合市場上採用 MR16 GU 5.3 固定座的多數燈具。本產品採用飛利浦專利解決方案，廣泛與標準 12V 鹵素電子變壓器相容，也提供相當於 MR16 鹵素聚光燈的高光束強度。調光功能可營造出希望的氛圍，還能搭配各種調光器使用。其高 SDCM 可確保色彩一致性，在整個使用壽命期間長保不變。MASTER LEDspot LV 節能效果極高，可將維護成本降至最低，而不會對光線品質和使用壽命造成任何影響，還能讓住宅所有人和企業主在短時間內回收投資。



Our Eco passport



能量

- 可調光: 是
- 能源效益標籤 (EEL): A
- 光效 (額定) (標稱): 71.00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 7 W



循環

- 標稱使用時間 (標稱): 40000 h



包裝

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.234 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.008 kg



物質

- 符合歐盟 RoHS 標準: Yes
- RoHS 標誌: RoHS mark



重量與材質

- 淨重 (件): 0.052 kg

Energy efficiency ranking / External awards

