


# MASTER LEDspot LV

## MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim

Với chùm sáng tạo điểm nhấn ấn tượng, đèn MASTER LEDspot LV là giải pháp nâng cấp lý tưởng trong chiếu sáng điểm. Đèn MASTER LEDspot LV được thiết kế để thay thế đèn halogen hoặc đèn sợi đốt chiếu sáng điểm. Loại đèn này có khả năng tái hiện màu sắc tự nhiên hơn, tạo bầu không khí ấm cúng và thư thái trong nhà ở, khách sạn và tôn lên vẻ đẹp của hàng hóa được bày bán. Vỏ mới nhỏ hơn giúp đèn vừa vặn hoàn hảo với đa số các bộ đèn trên thị trường nhờ đui đèn MR16 GU 5.3 Loại đèn này không những sử dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo khả năng tương thích rộng nhất với các biến thế điện tử tiêu chuẩn halogen 12V, mà còn đem lại cường độ chiếu sáng cao tương đương đèn halogen chiếu sáng điểm MR16. Chức năng điều chỉnh độ sáng giúp điều chỉnh ánh sáng để tạo không khí mong muốn và lựa chọn điều chỉnh độ sáng rất đa dạng. Chỉ số SDCM cao đảm bảo độ đồng nhất màu sắc lớn hơn được duy trì trong suốt vòng đời của sản phẩm. MASTER LEDspot LV tiết kiệm lượng điện năng khổng lồ, giảm chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng và tuổi thọ của đèn, cho phép chủ nhà và chủ khách sạn thu hồi vốn đầu tư trong thời gian ngắn.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|---|---|
| **Đế đui đèn** | GU5.3 [GU5.3] |
| **Tuổi thọ danh định** | 40.000 h |
| **Chu kỳ bật/tắt** | 50.000 |
| **Công nghệ chiếu sáng** | LED |
| **Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu** | Có |

| Thông tin kỹ thuật về đèn | |
|---|---|
| **Mã màu** | 930 [CCT of 3000K] |
| **Góc chùm sáng (Danh định)** | 24 ° |
| **Quang thông** | 500 lm |
| **Cường độ sáng (Danh định)** | 2.500 cd |

| | |
|---|---|
| **Ký hiệu màu sắc** | Trắng (WH) |
| **Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)** | 3000 K |
| **Quang hiệu (định mức) (Danh định)** | 71,00 lm/W |
| **Độ đồng nhất màu sắc** | <4 |
| **Chỉ số hoàn màu (CRI)** | 90 |
| **LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)** | 70 % |

| Vận hành và điện | |
|---|---|
| **Tần số dòng** | - Hz |
| **Tần số đầu vào** | - Hz |
| **Mức tiêu thụ điện** | 7 W |

# MASTER LEDspot LV

| | |
|---|---|
| **Dòng điện bóng đèn (Danh định)** | 830 mA |
| **Công suất tương đương** | 50 W |
| **Thời gian khởi động (Danh định)** | 0,5 s |
| **Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng** | 0.5 s |
| **Hệ số công suất (Tỷ lệ)** | 0.7 |
| **Điện áp (Danh định)** | 12 V |

### Nhiệt độ

| | |
|---|---|
| **Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)** | 90 °C |

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

| | |
|---|---|
| **Có thể điều chỉnh độ sáng** | Có |

### Cơ khí và vỏ đèn

| | |
|---|---|
| **Hình dạng bóng đèn** | MR16 [2inch/50 mm] |

### Phê duyệt và ứng dụng


| | |
|---|---|
| **Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn** | Có |

| | |
|---|---|
| **Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h** | 8 kWh |

### Dữ liệu sản phẩm


| | |
|---|---|
| **Tên sản phẩm khác** | MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim |
| **Tên sản phẩm đầy đủ** | MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim |
| **Mã sản phẩm đầy đủ** | 871869681225900 |
| **Mã đơn hàng** | 929001879908 |
| **Số vật liệu (12NC)** | 929001879908 |
| **Phần tử - Số lượng trên một bộ** | 1 |
| **EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp** | 8718696812259 |
| **Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài** | 10 |
| **EAN/UPC - Vỏ** | 8718696812266 |

## Bản vẽ kích thước





| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim | 50,5 mm | 46,5 mm |

## Dữ liệu phân bổ ánh sáng





Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim




Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim


# MASTER LEDspot LV

## Dữ liệu phân bổ ánh sáng




Accent Lighting Spots - MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim

## Tuổi thọ




Lumen Maintenance Diagram - MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim




Life Expectancy Diagram - MASTER LED 7-50W 930 MR16 24D Dim

© 2023 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.