

PHILIPS

Eco passport

7.3MR16/LED/827/F25/DIM 12V 10/1FB LED MR16

Las lámparas Philips LED MR-16 con tecnología de óptica única brindan el mismo estilo y calidad de color que las lámparas halógenas tradicionales usando solo una fracción de su energía. Perfectas para la iluminación focalizada, compatibles con la mayoría de los sistemas actuales con conexiones MR16 GU5.3 y diseñadas como reemplazo de retrofit para los focos halógenos o incandescentes.



Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



Energía

- Con regulación de intensidad: Sí
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): Not applicable
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 70.00 lm/W
- Potencia (promedio) (nominal): 7.3 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 25000 h



Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0.234 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0.008 kg



Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0.052 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.