



SceneSwitch Glühlampenform

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffekt von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	E27 [E27]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20.000	Energieverbrauch	1,6 3 7,5 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	70 mA
EU RoHS-konform	Ja	Startzeit (Nom)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
		Spannung (Nom)	220-240 V
Lichttechnische Daten		Temperatur	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm		
Nennlichtausbeute (nom.)	107,00 lm/W	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkonsistenz	<6	Dimmbar	Nein
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		
Restlichtstrom am Ende der	70 %	Mechanik und Gehäuse	
Nennlebensdauer (Nom.)		Kolbenausführung	Klar

SceneSwitch Glühlampenform


Kolbenform	A60 [A 60 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Gesamt-Produktcode	871869674309602
Bestellcode	74309602
Material-Nr. (12NC)	929001888601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696743096
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718696809785

Abmessungsskizzen

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	104 mm

Photometrische Daten



Verstärkter Schutz vor UV-Strahlung

Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT


General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL
ND 1SRT

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND
1SRT

