

# SceneSwitch Glühlampenform

## LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	E27		80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
EU RoHS-konform	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
<b>Lichttechnische Daten</b>		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Energieverbrauch	1,6 3 7,5 W
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Lampenstrom (Nom)	43 mA
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	107,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Farbkonsistenz	<6		

# SceneSwitch Glühlampenform

Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60 [A 60 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	739280



EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977213001
Bestellcode	77213001
Material-Nr. (12NC)	929001888655
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699772130
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699772802

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

# SceneSwitch Glühlampenform

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60  
E27WWCLND RF1SRT4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND  
RF1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND  
RF1SRT4

