



SceneSwitch LEDbulbs

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Algumas situações pedem luz fria, outras beneficiam do ambiente proporcionado por um brilho quente e acolhedor. Com as lâmpadas LED SceneSwitch da Philips pode conseguir diferentes definições de luz com uma única lâmpada. E não necessita de um regulador! Otimize a sua iluminação para relaxar, para hobbies, para diversão ou para trabalhar. Basta um único movimento do interruptor. E é o interruptor existente! Sem necessidade de instalações adicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz

Código da cor	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Código da cor	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Designação da cor	Quente/Extra quente/Muito quente
Temperatura de cor correlacionada	2700 2500 2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,9
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0


Funcionamento e caraterísticas elétricas

Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	1,6 3 7,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	43 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V

SceneSwitch LEDbulbs

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Vidro
Formato da lâmpada	A60 [A 60 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	739280
EyeComfort	Sim


Desenho dimensional




Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Nome do produto completo	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Código do produto completo	871869977213001
Código de encomenda	77213001
N.º material (12NC)	929001888655
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699772130
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8718699772802

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4



General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4


SceneSwitch LEDbulbs

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

