

SceneSwitch LEDbulbs

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT

V niektorých situáciách je vhodnejšie chladné svetlo, v iných sa viac hodí príjemná atmosféra s teplým vyžarovaním. LED žiarovky SceneSwitch od značky Philips vám ponúkajú rôzne nastavenia svetla prostredníctvom jedinej žiarovky. Nepotrebuje ani žiadny stmievač. Optimálne si nastavíte osvetlenie na oddych, koníčky, rekreáciu alebo prácu. Stačí stlačiť vypínač – a to ten pôvodný! Nevyžaduje sa žiadna ďalšia montáž.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Vstupná frekvencia		50 až 60 Hz
Pätica	E14 [E14]	Spotreba		12,5 W
Nominálna životnosť	15 000 h	Prúd svetelného zdroja (nom.)		45 mA
Spínací cyklus	20 000	Čas spustenia (nom.)		0,5 s
Menovitá životnosť (hodiny)	15 000 h	Čas zahrievania na 60 % svetla		0,5 s
Technológia osvetlenia	LED	Účinnosť (zlomok)		0,51
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Napätie (nom.)		220–240 V
Svetelné technické		Teplota		
Kód farby	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]	Maximálna teplota krytu (nom.)		65 °C
Označenie farby	Teplá/extra teplá/veľmi teplá	Ovládanie a stmievanie		
Merný výkon (menovitý) (nom.)	94,00 lm/W	Stmievateľné		Nie
Konzistencia farieb	<6	Mechanické časti a teleso		
Index podania farieb (CRI)	80	Tvar žiarovky		B35 [B 35 mm]
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %			
Prevádzkové a elektrické				
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz			


SceneSwitch LEDbulbs

Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	5 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT
Úplný názov produktu	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT
Úplný kód produktu	871869680975400

Rozmerový obrázok




Fotometrické údaje



Objednávkový kód	80975400
Č. materiálu (12NC)	929001888801
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696809754
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718696809761

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT	35,5 mm	106 mm




General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT

SceneSwitch LEDbulbs

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT

Životnosť



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CL ND 1SRT

