




Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar



Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,3 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387402
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Gesamt-Produktcode	871869680853500
Bestellcode	80853500
Material-Nr. (12NC)	929001889702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696808535
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696808542


Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm

Photometrische Daten


Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

