



LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387402
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35
	CL


Volledige productnaam	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Full EOC	871869680853500
Bestelcode	80853500
Materiaalnr. (12NC)	929001889702
Lokale code	80853500
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696808535
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696808542

Maatschets




Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL


LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

