

Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

De klassiska LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor för ljusstakar och kristallkronor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X
Teknisk typ	4.3-40W
	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
--	--

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,4
Spänning (nom)	220-240 V


Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C

Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35mm]
Användning och godkännande	
Energy Efficiency Class	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh 387402

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869680853500
Beställningsproduktnamn	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696808535
Beställningsnummer	80853500
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001889702
Nettovikt (stycke)	0,014 kg


Måttskiss




Candle B35 4.3-40W 470lm 2700K E14 ND

Product	D	C
Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm

Fotometriska data




LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND


Klassisk glödtråd för LED-kronljuslampor och klotlampor

Fotometriska data




LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

Livslängd



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

