



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny



CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

Obecné informace		Vstupní frekvence		50 až 60 Hz
Patice krytky	E27 [E27]	Spotřeba energie		4,3 W
Nominální životnost	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)		40 mA
Cyklus zapnutí	20 000	Ekvivalentní příkon		40 W
Lighting Technology	LED	Doba spuštění (jmen.)		0,5 s
Referenční měření toku	Sphere	Doba zahřívání do 60 % světla		0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Účinnost (zlomek)		0,4
Světelně technické		Napětí (jmen.)		220-240 V
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Teplota okolí		
Světelný tok	470 lm	Maximální teplota (jmen.)		45 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání		
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Stmívatelné		Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W	Mechanické a materiály		
Konzistence barev	<6	Povrchová úprava žárovky		Číré
Index podání barev (CRI)	80	Tvar žárovky		A60 [A 60 mm]
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %			
Provozní a elektrické				
Frekvence sítě	50 to 60 Hz			

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387405
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL
Celý název výrobku	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL



Full EOC	871869680867200
Objednací kód	80867200
Číslo materiálu (12NC)	929001890002
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696808672
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696808689

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Životnost

Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

