



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar



## Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja


Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	4,3 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	45 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	P45 [P 45 mm]
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387409
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL
Gesamt-Produktcode	871869680971600
Bestellcode	80971600
Material-Nr. (12NC)	929001890402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696809716
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696809723



### Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45 mm	82 mm

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

## Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

