



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar



Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------------|------------------|
| Sockel | E27 [E27] |
| Nennlebensdauer | 15.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 20.000 |
| Beleuchtungstechnologie | LED |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| EU RoHS-konform | Ja |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbcode | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 109,00 lm/W |
| Farbkonsistenz | <6 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

| | |
|---|--------------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Betrieb und Elektrik | |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Energieverbrauch | 4,3 W |
| Lampenstrom (Nom) | 40 mA |
| Äquivalente Leistung | 40 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 0,4 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| Gehäusetemperatur (Nom) | 45 °C |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Nein |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenausführung | Klar |


| | |
|----------------------------------|---|
| Kolbenform | P45 [P 45 mm] |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 5 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 387410 |
| EyeComfort | Ja |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL |
| Gesamt-Produktcode | 871869680973000 |
| Bestellcode | 80973000 |
| Material-Nr. (12NC) | 929001890502 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718696809730 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8718696809747 |

Abmessungsskizzen

| Product | D | C |
|---|-------|-------|
| CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL | 45 mm | 82 mm |


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL


Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

