



Classic filament LED candles and lusters



Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	109,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	4,3 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,4
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]

Classic filament LED candles and lusters

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	387410
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL


Full EOC	871869680973000
Beskrivning av lokal kod	8292307
Beställningsnummer	80973000
Materialnummer (12NC)	929001890502
Lokal kod	8292307
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696809730
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8718696809747

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45 mm	82 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour – CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Light Distribution Diagram – CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL


Classic filament LED candles and lusters

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL

