

**PHILIPS**

Eco passport

## LEDClassic 4.3W P45 E27 827 CLND1PF/10

### Velas y gotas LED clásicas de filamento

Con un diseño tradicional clásico, las velas y gotas LED clásicas de filamento combinan los formatos familiares de las velas o gotas incandescentes clásicas con los beneficios de la tecnología LED de larga duración. Emiten una luz blanca cálida decorativa y atractiva al tiempo que permiten ahorrar cerca de un 90 % en costos de energía en comparación con las velas y gotas de luz tradicional.



#### Our eco passport

Signify lidera el camino hacia vidas más brillantes y un mundo mejor. Como parte del proceso de diseño, innovamos para reducir el impacto ambiental y aportar mayores beneficios al mundo en el que operamos.

Sabemos que esto es importante para usted también. Así que hemos desarrollado un pasaporte ecológico que explica el rendimiento ambiental y social de nuestros productos en ocho Áreas Centrales Sostenibles, desarrolladas a través de nuestro proceso de Diseño Sostenible desde 1994.



#### Energía

- Con regulación de intensidad: No
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 109,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 4,3 W



#### Circularidad

- Vida útil nominal (nominal): 10000 h



#### Empaque

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,340 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,018 kg



#### Sustancias

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí



#### Peso y materiales

- Net Weight (Piece): 0,022 kg

Material adicional en:

<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2021 Signify Holding. All rights reserved.