



CorePro LED spot Reflektorer



CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

CorePro LED-spot reflektorer egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-holdere og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. CorePro LED-spot reflektorer gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	150 lm
Lysintensitet (nom.)	250 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	150 lm
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	1,8 W
lyskildestrøm (nom.)	16 mA
Effekten som tilsvarer	30 W
Starttid (nom.)	0,1 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,1 s
Effektfaktor (brøk)	0.5
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C

CorePro LED spot Reflektorer

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	R39 [R 39 mm]


Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	397639
EyeComfort	Ja

Produktdata


Produktnavn for bestilling	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Fullstendig produktnavn	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D
Full EOC	871869681171900
Bestillingskode	81171900
Materialenr. (12NC)	929001890902
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696811719
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718696811726

Målskisse




Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

CorePro LED spot Reflektorer


Fotometriske data




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

