



# CorePro LEDspot Reflectors

## CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [ E14]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Narrow Cone
Nivå	CorePro
Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	150 lm
Ljusstyrka (nom)	250 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	150 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampström (nom)	16 mA
Motsvarande effekt	30 W
Tändningstid (nom)	0,1 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.1 s
Effektfaktor (nom)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar

# CorePro LEDspot Reflectors

Lampform	R39 [ R 39mm]
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	397639
<b>Produktdata</b>	
Fullständig produktkod	871869681171900
Beställningsproduktnamn	CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

EAN/UPC – Produkt	8718696811719
Beställningsnummer	81171900
Lokal kod	8295220
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001890902
Net Weight (Piece)	0,025 kg


## Måttskiss




CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D

Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39 mm	65 mm

## Fotometriska data




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

# CorePro LEDspot Reflectors


## Fotometriska data




OSRAM PHOTOMETRICS 13 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

## Livslängd



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

