



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	50000
Flödesmättningsreferens	Narrow Cone
Nivå	CorePro
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde (nom)	105 lm
Ljusstyrka (nom)	210 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	105 lm
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,4 W
Lampström (nom)	13 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,1 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,1 s
Effektfaktor (nom)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	42 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbara	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot Reflectors


Lampform	R50 [R 50mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Yes
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	397640

Produktdata

Fullständig produktkod	871869681173300
Beställningsproduktnamn	CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D
	36D

EAN/UPC – Produkt	8718696811733
Beställningsnummer	81173300
Lokal kod	8295189
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
Materialnummer (12NC)	929001891002
Net Weight (Piece)	0,054 kg


Måttskiss




CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D

Product	D	C
CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Fotometriska data




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

CorePro LEDspot Reflectors


Fotometriska data




OSRAM Photometric 33 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDspot CorePro 1.4-25W E14 R50 827 36D ND

Livslängd



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

