



CorePro LEDspot Reflectors

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	670 lm
Ljusstyrka (nom)	1 100 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	83,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	670 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,1 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.6
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	72 °C

CorePro LEDspot Reflectors

Styrenheter och dimming

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	R80 [R 80 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397646
EyeComfort	Ja

Produktdata

Beställningsprodukt	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
---------------------	--



Fullständigt produkt	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D
Full EOC	871869681185600
Beskrivning av lokal kod	8292246
Beställningsnummer	81185600
Materialnummer (12NC)	929001891602
Lokal kod	8292246
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696811856
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696811863

Måttskiss



Product	D	C
CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80 mm	112 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



OSRAM PHOTOMETRICS 33 Philips Lighting B.V. Page 11

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D



Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

