



# LED fényforrások

## CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	150 fok
Fényáram	2 500 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	142,00 lm/W
Színkonzisztencia	<7
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	17,5 W
Fényforrás árama (névleges)	165 mA

Teljesítmény-egyenérték	150 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,51
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	A67 [A 67 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	18 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840
Teljes terméknév	CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

## LED fényforrások

Full EOC	871869681387400
Rendelési kód	81387400
Cikkszám (12NC)	929001892502
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696813874


Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696813881

### Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840	76,8 mm	142 mm


### Fotometriai adatok



General uniform lighting - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840




Light Distribution Diagram - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

## LED fényforrások

### Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

Life Expectancy Diagram - CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

