

Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822-827 [tunable warm white]
Fluxo Luminoso	806 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	8,5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	55 mA
Potência equivalente	60 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	45 °C

Controlos e regulação	
Regulável	Sim

Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	ST64


Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh

Lâmpadas LED clássica

EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL
Código do produto completo	871869681083500
Código de encomenda	81083500


N.º material (12NC)	929001894302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696810835
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696810842

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL	64 mm	140 mm


Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL



General Uniform Lighting

CalculusX Phnometrics 45


Philips Lighting B.V.

Page: 1/1


General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 8.5-60W ST64 E27 CL

