



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	25.000 h
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)
Flux lumineux	670 lm
Intensité lumineuse (nom.)	900 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	670 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	90 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	85 °C

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------

Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
-------------------------------	------------------------------------



Nom de produit complet	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D
Code EOC	871869681333100
Code de commande	81333100
Code 12NC	929001895102
Code de commande local	81333100
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696813331
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696813348

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm

Données photométriques



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D


Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

