



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Zużycie energii	7 W
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Lamp Current (Nom)	60 mA
Cykl Przełączania	50 000	Równoważna moc w watach	100 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,4 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	60 °	Temperatura	
Strumień świetlny	730 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	85 °C
Światłość (Nom)	950 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Zimne światło białe	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	104,00 lm/W	Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	730 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D
Pełna nazwa produktu	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D
Full EOC	871869681337900
Kod zamówienia	81337900


Material Nr (12NC)	929001895302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696813379
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696813386

Rysunki techniczne




Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm


Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

