



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	25.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	60 °
Fluxo Luminoso	730 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	950 cd
Designação da cor	Luz natural fria
Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	104,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	730 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	60 mA
Potência equivalente	100 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,4 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]


CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D
Nome do produto completo	Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D
Código do produto completo	871869681337900

Desenho dimensional




Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

Código de encomenda	81337900
N.º material (12NC)	929001895302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696813379
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696813386

Product	D	C
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50 mm	54 mm



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

CorePro LEDspot MV

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D

