



Lâmpadas LED clássica

CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

Com um design tradicional clássico, as lâmpadas LED de filamento clássicas combinam a forma familiar das lâmpadas incandescentes clássicas com as vantagens da tecnologia LED duradoura. Fornecem uma luz branca quente, bonita e decorativa, poupando cerca de 90% em custos de energia em comparação com as lâmpadas tradicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827 [CCT of 2700K]
Fluxo Luminoso	470 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	85,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz


Consumo de Energia	5,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	40 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	ST64
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh

Lâmpadas LED clássica

EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL
Nome do produto completo	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL
Código do produto completo	871869681425300
Código de encomenda	81425300


N.º material (12NC)	929001895402
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696814253
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696814260

Desenho dimensional




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	64 mm	140 mm


Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

Lâmpadas LED clássica

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL

