





Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Âmbar
Formato da lâmpada	ST64
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD
Nome do produto completo	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD
Código do produto completo	871869681435200
Código de encomenda	81435200
N.º material (12NC)	929001895902
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696814352
Numerador - Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696814369


Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	64 mm	140 mm



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD


Lâmpadas LED decorativas MASTER Value

Dados fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

