



# Velas e esféricas LED decorativas Master Value

## Classic LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD

A nova coleção Deco (velas e lustres) transforma a sua casa com a mistura perfeita de luz branca (quente) e de uma experiência de iluminação simples e minimalista. Com uma vida útil muito longa, até 90% de poupança de energia, sem cintilação visível e brilho total instantâneo, também desfrutará de luz suave e uniformemente distribuída, com um charme moderno e elegante para uma harmonia acolhedora no seu espaço.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	20.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	822 [CCT of 2200K]
Fluxo Luminoso	350 lm
Designação da cor	Chama
Temperatura de cor correlacionada	2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	70,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80

LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
---	------

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	38 mA
Potência equivalente	32 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V


  

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C




# Velas e esféricas LED decorativas Master Value

## Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD

