

Lampadine a oliva e sferiche Master Value Decorative LED

Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

La nuova collezione Deco (lampadine a goccia e a oliva) trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza di illuminazione snella e minimalista. Con una durata eccezionale, un risparmio energetico fino al 90%, senza sfarfallio visibile e luminosità istantanea a pieno livello, godrai anche di una luce morbida e uniformemente distribuita con quel fascino trendy e di stile per un'armonia accogliente nel tuo spazio.

Dati del prodotto


Informazioni generali		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Attacco	E14 [E14]		70 %
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Conformità a RoHS EU	Si	Consumo energetico	5 W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente lampada (Nom)	38 mA
Codice colore	822 [CCT of 2200K]	Potenza equivalente	32 W
Flusso luminoso	350 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Flame	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura del colore correlata	2200 K	Fattore di potenza (frazione)	0,7
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	70,00 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V
Uniformità del colore	<6		
Indice di resa cromatica (CRI)	80		

Lampadine a oliva e sferiche Master Value Decorative LED

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Ambra
Forma lampadina	BA35
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD


Nome completo prodotto	Classic LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD
Full EOC	871869681443700
Codice d'ordine	81443700
Codice materiale (12NC)	929001896502
Codice locale	PHILEDVEN35E14G
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696814437
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696814444

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	35 mm	129 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD


Lampadine a oliva e sferiche Master Value Decorative LED

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

