

# Dekorativa LED-kronljuslampor och -klotlampor

## Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD

Den nya Deco-serien (kronljuslampor och klotlampor) förvandlar ditt hem med en perfekt blandning av ett (varmt) vitt ljus och en minimalistisk belysningsupplevelse. Med väldigt lång livslängd, upp till 90 % energibesparingar, utan synligt flimmer och med omedelbar full ljusstyrka får du även en mjuk och jämn ljusfördelning med en trendig och stilfull charm som skapar en trivsamt miljö.

### Produktdata

Allmän information	
Sockel	E14 [ E14]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Driftcykel	20000X

Ljusteknik	
Färgkod	822 [ CCT av 2 200 K]
Ljusflöde (nom)	350 lm
Färgbeteckning	Flame
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampström (nom)	38 mA
Motsvarande effekt	32 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	50 °C


Styrenheter och dimming	
Dimbara	Ja

## Dekorativa LED-kronljuslampor och -klotlampor

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Bärnstensgul
Lampform	P45 [ P 45mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869681567000
Beställningsproduktnamn	Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD
	GOLD

EAN/UPC – Produkt	8718696815670
Beställningsnummer	81567000
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001896602
Nettovikt (stycke)	0,014 kg


### Måttskiss




Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD

Product	D	C
Classic LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	45 mm	85 mm

### Fotometriska data




LEDBulb CLA 8-50W E27 ST64 Amber 822 DIM



LEDCandle CLA 5-32W E14 B35 Amber 822 DIM



# Dekorative LED-kronljuslampor och -klotlampor

## Fotometriska data



### LEDLuster CLA 5-32W E14 P45 Amber 822 DIM

## Livslängd



### LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

### LEDBulb CLA 5.5-40W E27 ST64 Clear 827 DIM

