



TrueForce LED Public (Carretera – SON)

TrueForce LED Road 55-35W E27 730

Las lámparas de carretera Philips TrueForce LED son una solución LED fácil y de rápida recuperación para reemplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LEDs como reemplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas de carretera TrueForce LED a los sistemas existentes sin la necesidad de cambiar el balasto o reflector de la luminaria, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Base de casquillo	E27 [E27]	Frecuencia de entrada	50 Hz
Vida útil nominal (nom.)	50000 h	Power (Rated) (Nom)	35 W
Ciclo de conmutación	50000X	Corriente de lámpara (nom.)	920 mA
Tipo técnico	35-70W	Equivalente de potencia	70 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Código de color	730 [CCT de 3,000 K]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Flujo lumínico (nom.)	5500 lm	Factor de potencia (nom.)	0.9
Designación de color	Blanco (WH)	Voltaje (nom.)	70-80 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	157,00 lm/W	Temperatura máxima (nom.)	95 °C
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	70		
Lmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

TrueForce LED Public (Carretera – SON)

Controles y regulación

Regulable No

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara Clara

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++

Consumo energético kWh/1000 h 39 kWh

Datos de producto

Código de producto completo 871869681115300

Nombre de producto del pedido TrueForce LED Road 55-35W E27 730

EAN/UPC - Producto 8718696811153

Código de pedido 929001898402


Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 6

N.º de material (12NC) 929001898402

Peso neto (pieza) 0,225 kg



Plano de dimensiones



Product	D	C
TrueForce LED Road 55-35W E27 730	61 mm	200 mm

TForce LED EU SON-T 70W 50khrs 3000K

Datos fotométricos




LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND

LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND


TrueForce LED Public (Carretera – SON)

Datos fotométricos




LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND

Lifetime



LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND



LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND

