



# MASTER - LED HID SON-T



## TrueForce LED Road 55-35W E27 730

Philips MASTER - LED HID SON-T -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID) ja suurpainenatriumlampun (SON). MASTER - LED HID SON-T -ratkaisujen avulla voit tuoda LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat heti säästöjä. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit helposti jälkiasentaa MASTER - LED HID SON-T -lamppuja nykyisiin SON- ja SON-T-järjestelmiin ja siten parantaa valon laatua LED-lampuilla valaisimen liitäntälaitetta (IF-korvauksissa) tai heijastinta vaihtamatta.

### Rajoitukset ja turvallisuus

• Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Signifyn myyntiedustajalta.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa               |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Kanta                        | E27 [E27]          |
| Nimelliskäyttöikä            | 50 000 tuntia      |
| Sytytys                      | 50 000             |
| Lighting Technology          | LED                |
| Vuon mittauksen viitearvo    | Sphere             |
| CE-merkintä                  | Kyllä              |
| RoHS-direktiivin mukainen    | Kyllä              |
| Valaistuksen tekniset tiedot |                    |
| Värikoodi                    | 730 [CCT of 3000K] |
| Valovirta                    | 5 500 lm           |
| Värimerkki                   | Valkoinen (WH)     |

| Vastaava värilämpötila (nim.)         | 3000 K      |
|---------------------------------------|-------------|
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 157,00 lm/W |
| Väriyhtenäisyys                       | <6          |
| Värintoistoindeksi (CRI)              | 70          |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %        |
| Käyttö- ja sähkö tiedot               |             |
| Viivatiheys                           | 50 Hz       |
| Syöttötaajuus                         | 50 Hz       |
| Virrankulutus                         | 35 W        |
| Lampun virta (nim.)                   | 920 mA      |
| Syttymisaika (nim.)                   | 0,5 s       |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 %        | 0.5 s       |

## MASTER - LED HID SON-T

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tehokerroin (murtoluku) | 0.9     |
| Jännite (nim.)          | 70-80 V |

### Käyttölämpötila

|                        |       |
|------------------------|-------|
| T-Case, maksimi (nim.) | 95 °C |
|------------------------|-------|

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lampun pinta      | Kirkas |
| Hehkulampun muoto | Muut   |

## Merkinnät ja luokitukset


|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Energiatohkeusluokka       | D      |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 35 kWh |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| EPREL-rekisteröintinumero | 403564 |
|---------------------------|--------|

## Tuotetiedot


|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi                  | TForce LED Road 55-35W E27 730    |
| Koko tuotenimi                       | TrueForce LED Road 55-35W E27 730 |
| Full EOC                             | 871869681115300                   |
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4728870                           |
| Tilauskoodi                          | 81115300                          |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 929001898402                      |
| Paikallinen koodi                    | 4728870                           |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                 |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718696811153                     |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6                                 |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718696811160                     |

## Mittapiirros




| Product                        | D     | C      |
|--------------------------------|-------|--------|
| TForce LED Road 55-35W E27 730 | 61 mm | 200 mm |

## Valonjakotiedot




**Light Distribution Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730**



General uniform lighting - TForce LED Road 55-35W E27 730


## MASTER - LED HID SON-T

### Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 55-35W E27 730

### Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

