



Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

TForce LED Road 55-35W E27 730

Светодиодные лампы Philips TrueForce Core LED для дорог это простое светодиодное решение с быстрой окупаемостью инвестиций для замены газоразрядных ламп (ДРЛ/МГЛ/ДНАТ). Энергоэффективные светодиоды в этих лампах экономят энергию в течение всего продолжительного срока службы, причем экономия достигается с момента модернизации и при низких начальных вложениях. Благодаря подходящему размеру ламп и распределению света лампы TrueForce Core LED для дорог можно легко устанавливать в имеющиеся системы, чтобы повысить качество освещения, без замены балласта и отражателя в светильниках.

Предупреждение и условия безопасности

• См. руководство по установке или обратитесь к представителю Philips Lighting, чтобы получить монтажную схему и инструкции.

Данные о продукции

Общая информация		Цикл переключения	
Цоколь	E27 [E27]	Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	50 000 часов	Осветительная технология	LED
		Исходное измерение потока	Sphere

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Маркировка CE	Да
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Код цвета	730 [CCT of 3000K]
Светоотдача	5 500 лм
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	157,00 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Частота сети	50 Hz
Входная частота	50 Hz
Энергопотребление	35 В
Ток лампы (ном.)	920 mA
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,9
Напряжение (ном.)	70-80 Вt

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	95 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	Прочее


Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	D
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	35 kWh
Регистрационный номер EPREL	403564

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TForce LED Road 55-35W E27 730
Полное название продукта	TForce LED Road 55-35W E27 730
Полный код продукта	871869681115300
Код заказа	929001898402
Материал № (12NC)	929001898402
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696811153
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696811160



Чертеж размеров



Product	D	C
TForce LED Road 55-35W E27 730	61 мм	200 мм


Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

General uniform lighting - TForce LED Road 55-35W E27 730




Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 55-35W E27 730

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 55-35W E27 730

Светодиодная лампа TrueForce LED Public для общественных мест (дорожное освещение: лампы SON)



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 14 - Данные для изменения