

PHILIPS

Eco passport

TrueForce LED Road 55-35W E27 730 RCA

TrueForce LED Public (городское и дорожное освещение — HPL/SON)



Светодиодные лампы Philips TrueForce обеспечивают быструю окупаемость при замене газоразрядных ламп (HID). Энергоэффективные светодиодные лампы с длительным сроком службы и меньшей стоимостью обеспечивают постоянное снижение затрат. Правильно подобрав размер лампы и распределение света, клиенты могут легко заменить существующие лампы светодиодными лампами TrueForce без замены осветительного прибора. Это повысит качество освещения, сохраняя необходимые световые параметры.

Our eco passport

Компания Signify всегда ищет возможность сделать жизнь людей ярче, а мир лучше. Мы разрабатываем и применяем инновационные решения, позволяющие уменьшить вредное воздействие на окружающую среду и принести пользу всему человечеству.

Мы знаем, что это важно и для вас. Поэтому для всех наших продуктов с 1994 года по настоящее время мы разработали экопаспорт, содержащий данные по экологической и социальной эффективности по восьми основным направлениям устойчивого развития.



Энергия

- Возможность изменения яркости света: No
- Метка энергоэффективности (EEL): A++
- Эффективность освещения (номинальная) (ном.): 157,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 35 W



Замкнутость

- Номинальный срок службы (ном.): 50000 h



Упаковка

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,568 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,010 kg



Вещества

- Соответствие стандарту EU RoHS: Да



Масса и материалы

- Вес нетто (шт.) SAP: 0,220 kg

Energy efficiency ranking / External awards



Дополнительные материалы
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html>

© 2020 Signify Holding. All rights reserved.