



TrueForce LED Public (veje/områder – SON)



TrueForce LED Road 60-35W E27 740

Philips LED-vejbelysning er en nem LED-løsning med hurtigt investeringsafkast som erstatning for HID-lyskilder (lyskilder med udladning af høj intensitet) og højtryks-natriumlamper (SON). TrueForce LED-løsninger erstatter HID med LED-lyskilders energieffektivitet og lange levetid kombineret med øjeblikkelige besparelser for en lav startinvestering. Med den rette lyskilde størrelse og lysfordeling kan du nemt eftermontere TrueForce LED-vejbelysning på eksisterende SON og SON-T og derved forbedre lyskvaliteten med LED'er uden at ændre armaturets forkobling eller reflektor.

Advarsler og sikkerhed

• Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Fod	E27 [E27]	Farveensartethed	<6
Normeret levetid	50.000 t	Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
Skiftecyklus	50.000	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Drift og el	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Linjefrekvens	50 Hz
CE-mærke	Ja	Indgangsfrekvens	50 Hz
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Strømforbrug	35 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	920 mA
Farvekode	740 [CCT of 4000K]	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstrøm	6.000 lm	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Effektfaktor (brøk)	0,9
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K		


TrueForce LED Public (veje/områder – SON)

Spænding (nom.)	70-80 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	95 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	Andet
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	35 kWh
EPREL-registreringsnummer	403565

Produktdata


Ordreproduktnavn	TForce LED Road 60-35W E27 740
Det fulde produktnavn	TrueForce LED Road 60-35W E27 740
Full EOC	871869681117700
Beskrivelse af lokal kode	2057809184
Ordrekode	81117700
Materialenr. (12NC)	929001898502
Lokal ordrekode	2057809184
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696811177
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696811184

Målskitse




Product	D	C
TForce LED Road 60-35W E27 740	61 mm	200 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 60-35W E27 740


TrueForce LED Public (veje/områder – SON)

Fotometriske data




General uniform lighting - TForce LED Road 60-35W E27 740

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740

