



Master - LED HID SON-T



TrueForce LED Road 60-35W E27 740

Philips MASTER - LED HID SON-T-lampor är en enkel LED-lösning med kort återbetalningstid för ersättning av högintensiva urladdningslampor (HID) och högtrycksnatriumlampor (SON). Övergången från HID till LED ger högre energieffektivitet och ökad livslängd samt ger omedelbara besparingar till en låg investeringskostnad. Med rätt ljusfördelning och storlek på ljuskällan kan du enkelt eftermontera MASTER - LED HID SON-T-lampor i befintliga SON- and SON-T-system och på så sätt förbättra ljus kvaliteten med LED utan att armaturens driftdon (för IF-ersättningar) eller reflektor behöver bytas ut.

Varning och Säkerhet

• Se installationsguiden eller kontakta en Philips Lighting-representant för att få kopplingsschemat och instruktioner.

Produktdata


Allmän information		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
Socket	E27 [E27]	Färgbeständighet	<6
Nominell livslängd	50 000 h	Färgåtergivningsindex	70
Driftcykel	50 000	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Line Frequency	50 Hz
CE-märkning	Ja	Ingångsfrekvens	50 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Effektförbrukning	35 W
Ljusteknik		Lampström (nom)	920 mA
Färgkod	740 [CCT of 4000K]	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusflöde	6 000 lm	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Effektfaktor (fraktion)	0.9
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K		

Master - LED HID SON-T

Spänning (nom)	70-80 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	Annat
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh
EPREL-registreringsnummer	403565


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TForce LED Road 60-35W E27 740
Fullständigt produktnamn	TrueForce LED Road 60-35W E27 740
Full EOC	871869681117700
Beskrivning av lokal kod	8293739
Beställningsnummer	81117700
Materialnummer (12NC)	929001898502
Lokal kod	8293739
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696811177
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718696811184

Måttskiss




Product	D	C
TForce LED Road 60-35W E27 740	61 mm	200 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740



Spectral Power Distribution Colour - TForce LED Road 60-35W E27 740

Master - LED HID SON-T


Fotometriska data




General Uniform Lighting - TForce LED 60-35W E27 740

General uniform lighting - TForce LED Road 60-35W E27 740

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740



Life Expectancy Diagram - TForce LED Road 60-35W E27 740

