



# CorePro Plastic LED Specialties



## CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

LED Specialties kan enkelt installeras för särskilda tillämpningar.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [ E27]
EU RoHS-kompatibel	Ja
Nominell livslängd (nom)	15000 h
Teknisk typ	9.5-68W
Flödesmättningsreferens	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	240 °
Ljusflöde (nom)	950 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lampström (nom)	84 mA
Motsvarande effekt	68 W

Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej

Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Frostad
Lampform	Stick

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	415169


Produktdata	
Fullständig produktkod	871869681451200

# CorePro Plastic LED Specialties

Beställningsproduktnamn	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830
EAN/UPC – Produkt	8718696814512
Beställningsnummer	81451200
Lokal kod	8293757
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001901402
Net Weight (Piece)	0,042 kg


## Måttskiss




CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm


## Fotometriska data



68W E27 Stick FR





68W E27 Stick FR 240D 830 3000K



68W E27 Stick FR 240D 830 3000K

# CorePro Plastic LED Specialties

## Livslängd



68W E27 Stick FR

68W E27 Stick FR

