



# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



## CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad
Lichtstrom	1.050 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	110,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1,0

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	84 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	Röhre

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL Registrierungsnummer	415170
EyeComfort	Ja

## Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
---------------------	---


Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840
Gesamt-Produktcode	871869681453600
Bestellcode	81453600
Material-Nr. (12NC)	929001901502
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696814536
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696814543

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



General uniform lighting - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840


# CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

